

MICROAMP HA400


RU

ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В ФИРМУ BEHRINGER

Мы благодарны за доверие, оказанное Вами продукции BEHRINGER при покупке MicroAMP HA400.

Этот 4-канальный стереоусилитель для наушников подходит для всех типов наушников и является, таким образом максимально приспособляемым. Его мощные конечные ступени обеспечивают даже при высоком уровне громкости наивысшее качество звучания. Операционный усилитель 4580 является последним достижением техники и гарантирует максимально бесшумную эксплуатацию и минимальные искажения.

ЭЛЕМЕНТЫ УПРАВЛЕНИЯ И СОЕДИНЕНИЕ



Элементы управления и присоединение HA400


- 1 При помощи 12В-соединителя подключите к сети блок питания, поставленный вместе с прибором. После подключения блока питания к сети, HA400 включается автоматически. Для отключения прибора от сети вытаскивайте сетевой штекер.
- 2 Во время эксплуатации прибора убедитесь, что сетевой штекер является легко доступным. Если прибор установлен на подставку, позаботьтесь о том чтобы отключение его от сети легко осуществлялось при помощи штекера или выключателя с несколькими полюсами.
- 3 К этим 4 6,3мм-стереоохлаповым втулкам (выходы наушников) Вы можете подключить одновременно до 4 пар наушников.
- 3 К этой 6,3мм-стереоохлаповой втулке (INPUT - ВХОД) подключается источник сигнала.
- Если громкость источника сигнала установлена на очень высокий уровень, HA400 может исказить звук!

- 4 ON-LED (ON-светоизлучающий) диод светится во время эксплуатации HA400.
 - 5 При помощи регулятора уровня Вы можете определять громкость на выходе отдельных наушников.
- Мы хотим обратить Ваше внимание на тот факт, что большая громкость вредит органам слуха и/или может нанести ущерб Вашим наушникам. Перед началом эксплуатации прибора поверните все регуляторы громкости, установив их на отметку «0» (влево до упора).
Придерживайтесь постоянно умеренной силы звучания.

СЕРИЙНЫЙ НОМЕР. Серийный номер HA400 находится на нижней стороне прибора.

ПРИМЕНЕНИЯ

На следующем рисунке Вы видите пример монтажа MicroAMP HA400 в установку.



Каблирование HA400

Технические Характеристики

INPUT (ВХОД)	
Тип	6,3мм-стереохраповое соединение
Полное сопротивление на входе	100 Ω
Макс. уровень громкости на входе	+15ДцБ
HEADPHONE OUTPUTS (ВЫХОДЫ НАУШНИКОВ)	
Тип	6,3мм-стереохраповое соединение
Полное сопротивление на выходе	пр. 80 Ω
Макс. уровень громкости на выходе	пр. 40 мВ/ 100 Ω
ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ	
внешний сетевой прибор, 12 В $\overline{\overline{\overline{}}}$ / 150 mA	
Напряжение в сети	
США/Канада	120 В~, 60 Гц
Китай	220 В~, 50 Гц
Великобритания/ Австралия	240 В~, 50 Гц
Европа	230 В~, 50 Гц
Япония	100 В~, 50 / 60 Гц
ПАРАМЕТРЫ / ВЕС	
Параметры (ВЧГЧШ)	пр. 46,5 x 57,2 x 103,6 mm (1,8 x 4,1 x 2,3")
Вес	пр. 0,37 kg (0,8 lbs)

- 1) Ознакомьтесь с настоящими указаниями.
- 2) Сохраните эти указания.
- 3) Выполняйте эти указания.
- 4) Соблюдайте все инструкции по эксплуатации.
- 5) Не эксплуатируйте прибор вблизи воды.
- 6) Чистите прибор сухой салфеткой.
- 7) Не загораживайте вентиляционные щели. При монтаже прибора руководствуйтесь инструкциями фирмы-изготовителя.
- 8) Не устанавливайте прибор вблизи источников тепла. Источниками тепла являются, например, отопительные приборы, кухонные плиты и иные излучающие тепло приборы (в том числе и усилители).
- 9) Ни в коем случае не удаляйте предохранительное устройство с двухполюсных или заземлённых штекеров. Двухполюсный штекер имеет два контакта различной ширины. Заземлённый штекер имеет два вставных контакта и третий контакт заземления. Широкий вставной контакт или дополнительный контакт заземления предназначены для Вашей безопасности. Если поставленный формат штекера не соответствует формату Вашей розетки, то обратитесь к электрику для того, чтобы он заменил розетку.
- 10) Проложите сетевой кабель так, чтобы по нему не ходили, он не соприкасался с острыми углами и не мог быть повреждён. Особое внимание обратите на то, чтобы участок расположения штекера, удлинительного кабеля и место крепления сетевого кабеля к прибору были хорошо защищены.
- 11) Пользуйтесь только рекомендованными изготовителем дополнительными приборами/принадлежностями.
- 12) Пользуйтесь только тележками, стойками, штативами, держателями или столами, рекомендованными изготовителем или входящими в комплект поставки прибора. Если Вы используете тележку, то соблюдайте осторожность при перемещении тележки с прибором, чтобы не споткнуться и не поранить себя.
- 13) Извлекайте сетевой штекер из розетки при грозе или если Вы длительное время не пользуетесь прибором.
- 14) Поручайте выполнение всех работ по ремонту прибора только квалифицированному персоналу. Ремонт прибора требуется в том случае, если ему было нанесено какое-либо повреждение (например, был повреждён штекер или сетевой кабель), внутрь прибора попали посторонние предметы или жидкость, прибор находился под дождём или во влажной среде, прибор не работает нормально или падал на пол.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ И ВНЕШНИЙ ВИД УСТРОЙСТВА МОГУТ ИЗМЕНЯТЬСЯ БЕЗ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО УВЕДОМЛЕНИЯ. ИНФОРМАЦИЯ, УКАЗАННАЯ В ДАННОЙ ИНСТРУКЦИИ, ЯВЛЯЕТСЯ ВЕРНОЙ НА МОМЕНТ СДАЧИ ДОКУМЕНТА В ПЕЧАТЬ. ВСЕ ТОРГОВЫЕ МАРКИ ЯВЛЯЮТСЯ СОБСТВЕННОСТЬЮ ИХ СООТВЕТСТВУЮЩИХ ВЛАДЕЛЬЦЕВ. КОМПАНИЯ MUSIC GROUP НЕ НЕСЕТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА УЩЕРБ, НАНЕСЕННЫЙ КОМУ-ЛИБО ИЗ-ЗА ФОРМУЛИРОВКИ, ИЗОБРАЖЕНИЙ ИЛИ УТВЕРЖДЕНИЙ, ПРИВЕДЕННЫХ В ДАННОМ ДОКУМЕНТЕ. ЦВЕТА И ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ИЗДЕЛИЯ МОГУТ НЕЗНАЧИТЕЛЬНО ОТЛИЧАТЬСЯ. ПРОДУКЦИЯ КОМПАНИИ MUSIC GROUP ПРОДАЕТСЯ ТОЛЬКО У АВТОРИЗОВАННЫХ ДИЛЕРОВ. ДИСТРИБЬЮТОРЫ И ДИЛЕРЫ НЕ ЯВЛЯЮТСЯ АГЕНТАМИ КОМПАНИИ MUSIC GROUP И НЕ УПОМОМОЧЕНЫ СВЯЗЫВАТЬ КОМПАНИЮ MUSIC GROUP ПРЯМЫМИ ИЛИ ПОДРАЗУМЕВАЕМЫМИ ГАРАНТИЯМИ ИЛИ ПОРУЧИТЕЛЬСТВАМИ. ДАННАЯ ИНСТРУКЦИЯ ЗАЩИЩЕНА ЗАКОНОМ ОБ АВТОРСКОМ ПРАВЕ. ЧАСТИЧНОЕ ИЛИ ПОЛНОЕ КОПИРОВАНИЕ НАСТОЯЩЕЙ ИНСТРУКЦИИ В ЛЮБОМ ВИДЕ И ЛЮБЫМ СПОСОБОМ, КАК МЕХАНИЧЕСКИМИ, ТАК И ЭЛЕКТРОННЫМИ СРЕДСТВАМИ, ВКЛЮЧАЯ КСЕРОКОПИРОВАНИЕ И ЗАПИСЬ НЕЗАВИСИМО ОТ ЦЕЛИ ТАКИХ ДЕЙСТВИЙ, ДОПУСКАЕТСЯ ТОЛЬКО С ПИСЬМЕННОГО СОГЛАСИЯ MUSIC GROUP IP LTD.

АВТОРСКИЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ.
© 2013 MUSIC Group IP Ltd.
Trident Chambers, Wickhams Cay, P.O. Box 146,
Road Town, Tortola, British Virgin Islands

